



Dijamantna rezna ploča 4 u 1 PREMIUM*** Premium, Ø ploče: 230 mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 569735 230 |
| GTIN | 9003177046179 |
| Razred artikla | 53T |

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući novoj segmentnoj tehnologiji s optimalnom raspodjelom zrna. 20 – 30 % brže rezanje **s manje vibracija i čistim bridovima reza**. Za **univerzalnu primjenu** na betonu, tvrdom kamenu, abrazivnim materijalima kao i armiranom betonu. **Visina prevlake 14 mm.**

Standard:

Dijamantne ploče za rezanje za **suho i mokro rezanje**. Ø provrta 22,23 mm.

Maksimalni učinak i životni vijek uz čiste rezne rubove. **Univerzalni umeci** za beton, tvrdi kamen, abrazivne materijale i čelik.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Ø bušenja: 22,23 mm

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| brusna prevlaka, visina | 14 mm |
| Ø ploče | 230 mm |
| maksimalan broj okretaja | 6600 min ⁻¹ |
| Sredstvo za brušenje | Diamant |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Oblik | 41 |
| Opis oblika | ravno |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Pregradna brusna ploča |