

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY
**Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1: 200X38mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570200 200X38
GTIN	4017359048078
Razred artikla	57L

**Opis**
**Izvedba:**

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

**Upotreba:**

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom. Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	48 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	200 mm
Ø redukcijskog prstena	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Širina četke	29 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	50 mm

Vrsta proizvoda

Okrugla četka