

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:
178X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletana, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.

Tehnički opis

Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	178 mm
Duljina obruba H ₁	38 mm
Broj tučaka	32

Širina završetka L ₁	14 mm
Ø bušenja d ₁	22 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Okrugla četka