

**Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** visoke snage, Ø ploče: 125 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569740 125
GTIN	9003174645399
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Visokoučinkovita izvedba s visinom prevlake od 10 odnosno 12 mm. Prikladna za sve građevinske materijale, dug vijek trajanja, zaštićena od pregrijavanja.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Ø bušenja: 22,23 mm

Ø bušenja: 22,23 mm

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
brusna prevlaka, visina	10 mm
Ø ploče	125 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Oblik	41
Opis oblika	ravno
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Pregradna brusna ploča