



Višenamjenski ključ TwinKey®



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	623550
GTIN	4003773074670
Razred artikla	64D

Opis

Izvedba:

2 križna nasadna ključa od cinkova tlačnog lijeva s dvostranim nastavkom (Phillips i Schlitz). Oba ključa povezana su **magnetom zbog uštede prostora**, u razdvojenom stanju oba ključa i dvostrani nastavak povezani su žičanom sajlom od čelika otpornog na koroziju kako se ne bi mogli izgubiti.

Upotreba:

Višenamjenski ključ za aktiviranje zaključavanja iz područja građevine (grijanje i sanitarije, klimatizacija i ventilacija, elektrotehnika), opskrbe plinom i vodom te sustava zaključavanja.

Odgovara:

Četverbridni 5; 6 – 7; 8 – 9; 10 – 11 mm,
trobridni 7 – 8; 9 – 10; 11 – 12 mm,
križni Ø 3 – 5 mm, polumjesec 6 mm,
stupnjevani četverokutni 6; 7; 8; 9 mm, križni prorez PH2,
prorez 1,0 × 7 mm.

Tehnički opis

ukupna duljina	95 mm
Oznaka proizvođača	TwinKey

Profil progona	Četverokutni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Profil progona	Polumjesec
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Ključ s dva zaporna jezičca
Profil progona	Četverokutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda	Ključ rasklopnog ormara