

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:  
115X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

**Izrazito agresivno čišćenje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.**

**Upotreba:**

**Lijevo spletana**, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto.

Za teške radove čišćenja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplate.

**Tehnički opis**

Ø četke D <sub>1</sub>	115 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	24 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Broj tučaka	20

Širina završetka L <sub>1</sub>	14 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	22 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Okrugla četka