

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Obla četkica za poravnavanje INOX žica 0,35 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
250X60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Prihvatna rupa 50,8 mm s dvostrukim klinastim utorom 13×7. Moguće i druge vrste rupa.
Valovita, čvrsta **INOX žica**.

Upotreba:

Za sve uobičajene stolne brusilice. Zahvaljujući specijalnoj žici naročito dugačak vijek trajanja.
Osobito prikladan za ekonomično poravnanje površina, profila, cijevi, dosjeda, plastičnih dijelova
i sličnog.

Napomena:

Samo vrhovi obruba utječu na izradak. Prejak pritisak ne poboljšava učinak, ali povećava
neophodnu pogonsku snagu i skraćuje vijek trajanja četkice.

Tehnički opis

Širina četke	58 mm
maksimalan broj okretaja	3600 min ⁻¹
Ø četke D ₁	250 mm

Duljina obruba H ₁	50 mm
Materijal opreme	INOX žica
Debljina svornjaka	0,35 mm
Pogonski stroj	Stolna brusilica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka