

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Okrugla četka od žice Čelična žica 0,30 / 0,35 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1: 250X30mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke). Rupa s dvostrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom. Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

Tehnički opis

Ø redukcijskog prstena	12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Duljina obruba H ₁	50 mm
Ø rupe s mogućnosti bušenja do	80 mm
Ø četke D ₁	250 mm
maksimalan broj okretaja	3600 min ⁻¹
Širina četke	25 mm

Ø bušenja d ₁	50,8 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka