



Okasto / viljuškasti ključ, Širina ključa: 10 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613700 10
GTIN	4045197159472
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana sa **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Duljina ključa L: 125 mm

maksimalna visina otvora ključa h₁: 5 mm

maksimalna visina prstena h_{2 maks}: 9 mm

Tehnički opis

Duljina ključa L	125 mm
maksimalna visina otvora ključa h ₁	5 mm
Širina ključa	10 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	9 mm
Položaj ključa	15 stupanj

