



Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** za rezanje zidova, Ø ploče: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	569770 125
GTIN	9003175980086
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Za rezanje zidova, zaštita od pregrijavanja, uvijek zamjenjivati u paru.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: beton, cigle, rupičasti beton.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča