



Ključ za upravljački ormar



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	623620
GTIN	4003773063018
Razred artikla	64D

Opis

Izvedba:

Ključ pogodan za rukovanje, džepni. Izvlačenjem nosača ključa može se koristiti 4 različita profila ključa, tijelo od plastike, funkcionalni dijelovi od cinkova tlačnog lijeva.

Upotreba:

Za upravljačke ormare, zaporne ventile i mrežne rasklopne ploče.

Odgovara :

Četverobridni 5; 6; 8 mm, trobridni 9 mm, krilati Ø 3 – 5 mm, prihvat za nastavke od 1/4 cola s magnetom, križni prorez PH2, prorez 1,2 × 7 mm i za Torx® TX20 i TX25.
ukupna duljina: 145 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	145 mm
Profil progona	Ključ s dva zaporna jezičca
Profil progona	Četverokutni nasadni ključ
Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Profil progona	Ravni odvijač

Profil progona

Odvijači za Torx® vijke

Vrsta proizvoda

Ključ rasklopnog ormara