



Viljuškasto-okasti ključ colni, širina ključa: 1.1/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613520 1.1/4
GTIN	4018754020287
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa **AS-drive** profilom. (vel. 3,2 – 5 sa 6-kutnim profilom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednost:**

- **Vijci se prihvaćaju bočno. – Vijci sa zaštitom. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Prednost:

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Širina ključa	1.1/4 col
maksimalna visina otvora ključa h1	9,4 mm
Duljina ključa L	360 mm
Dimenzije širine ključa	u colima
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	16,5 mm
Položaj ključa	15 stupanj

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke