

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:
115XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.
Izrazito agresivno čišćenje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletana, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Za teške radove čišćenja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata. **S unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Broj tučaka	20
Ø četke D ₁	115 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹

Duljina obruba H ₁	24 mm
Širina završetka L ₁	14 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Okrugla četka