

HOLEX**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, fosfatirano, broj ključeva: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613910 16
GTIN	4045197385314
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Tehnički opis

Broj ključeva	16
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	fosfatirano
Atribut imena proizvoda	fosfatirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613900 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613900 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613900 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613900 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm	613900 30
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm	613900 27
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 32 mm	613900 32
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613900 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613900 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 34 mm	613900 34
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613900 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613900 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613900 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613900 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613900 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613900 16