



## Okasto / viljuškasti ključ, Širina ključa: 27 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613700 27
GTIN	4045197159618
Razred artikla	61A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **AS-drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

#### Napomena:

**AS-drive** posebni profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Prihvata vijaka putem prirubnica. Vijci se štite. Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Duljina ključa L: 300 mm

maksimalna visina otvora ključa h<sub>1</sub>: 13 mm

maksimalna visina prstena h<sub>2 maks</sub>: 18 mm

### Tehnički opis

Širina ključa	27 mm
maksimalna visina otvora ključa h <sub>1</sub>	13 mm
Duljina ključa L	300 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>	18 mm
Položaj ključa	15 stupanj

