



Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, Broj ključeva: 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613710 16
GTIN	4045197159694
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana s **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Dio isporuke:

po 1 ključ br. 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil - koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Prihvat vijaka putem prirubnica. - Vijci se štite. - Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. - Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Tehnički opis

Broj ključeva	16
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj

Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	površina kromirana preko nikla