

PneidInghaus

Škare za lim s polugom i dugim nožem, model: 4/300**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 769936 4/300 |
| GTIN | 2050001931757 |
| Razred artikla | 76L |

Opis**Izvedba:**

Stabilno tijelo škara od poboljšano čelika. Elastične oštrice noža bez zazora (samo neznatan gubitak trenjem), oštrice od posebnog alatnog čelika, specijalno otvrdjenog i brušenog. Poluga s oprugom za izjednačenje mase za zaštitu od nesreće, svi okretni svornjaci su namjestivi, svi modeli s kontinuirano podesivim održavanjem niske razine.

S prijenosom s koljenastom polugom. Reže lim i okrugli čelik.

Lakiranje:

Crvenosmeđa.

Napomena:

Zamjenski gornji nož br. 769938 i zamjenski donji nož br. 769939 vidi popis zamjenskih dijelova.

Zamjenski gornji nož br. 769938 i zamjenski donji nož br. 769939 vidi popis zamjenskih dijelova.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Duljina noža s gornje strane | 355 mm |
| Težina | 30 kg |
| Kapacitet rezanja za debljinu lima | do 4 mm |
| Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik | do 13 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Duljina noža s donje strane | 300 mm |
| Model | 4/300 |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |

Pribor

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Nož(donji) prikladan za model 4/300 | 769939 4/300 |
| Nož(gornji) prikladan za model 4/300 | 769938 4/300 |