

Piedinghaus

Zamjenski nož za lim (donji nož), model: 4BR/8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	769934 4BR/8
GTIN	2050001931733
Razred artikla	76L

Opis

Odgovara :

Škare za lim s polugom br. 967920.

Napomena:

- **U slučaju naknadne narudžbe zamjenskih noževa potrebni su sljedeći podaci: proizvod, model, po mogućnosti broj stroja ili točan nacrt s dimenzijama.**
- **Molimo, vodite računa o sljedećem: navedena snaga rezanja je maksimalna snaga rezanja. Kod stalnog opterećenja u gornjem opsegu preporučujemo koristiti najveći sljedeći model.**
- **Podaci o snazi rezanja odnose se na materijal s vučnom čvrstoćom 450 N/mm².**

Kapacitet rezanja za debljinu lima: do 8 mm

Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik: do 20 mm

Kapacitet rezanja za četverokutni čelik: do 18 mm

Tehnički opis

Kapacitet rezanja Ø zaobljeni čelik	do 20 mm
Kapacitet rezanja za debljinu lima	do 8 mm
Kapacitet rezanja za četverokutni čelik	do 18 mm
prikladno za model	4BR/8