

**HOLEX****Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, fosfatirano, broj ključeva: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	613910 12
GTIN	4045197385291
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

**Tehnički opis**

Broj ključeva	12
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	fosfatirano
Atribut imena proizvoda	fosfatirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

**Pribor**

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613900 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613900 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613900 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613900 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613900 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613900 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613900 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613900 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613900 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613900 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613900 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613900 19