



## JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614875 17
GTIN	4013288184740
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut. Na strani prstena pod kutem 15°, mogućnost prebacivanja.

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran

### Tehnički opis

Širina ključa	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina prstena $h_2$	10,5 mm
Širina otvor ključa $b$	37 mm
Visina otvora ključa $h_1$	8,5 mm
Ø prstena $D$	33 mm
Duljina ključa $L$	225 mm
Oznaka proizvođača	6001 Joker Switch
Položaj ključa	15 stupanj
Radni kut	4,5 stupanj

Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke