



JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 13mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614875 13
GTIN	4013288184702
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut. Na strani prstena pod kutem 15°, mogućnost prebacivanja.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
Ø prstena D	26 mm
Širina otvor ključa b	27,3 mm
Visina otvora ključa h ₁	7 mm
Duljina ključa L	179 mm
Širina ključa	13 mm
Visina prstena h ₂	8,5 mm
Oznaka proizvođača	6001 Joker Switch
Položaj ključa	15 stupanj
Radni kut	4,5 stupanj

Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Adapter za okasti ključ s računom tip 2	614850 2
-----------------------------------------	----------