



## JOKER 6001 Switch viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614875 10
GTIN	4013288183903
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Na strani prstena pod kutem 15°, mogućnost prebacivanja.

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran

### Tehnički opis

Ø prstena D	18 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	7 mm
Duljina ključa L	144 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa	10 mm
Širina otvor ključa b	20,3 mm
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	5,5 mm
Oznaka proizvođača	6001 Joker Switch
Položaj ključa	15 stupanj
Radni kut	4,5 stupanj

Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

---

**Pribor**

Adapter za okasti ključ s računom tip 1	614850 1
---	----------