

Mahr**Digitalni mjerni sat i-wi Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434324 50
GTIN	4059192061456
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** znamenkama na indikatoru (**11 mm**) i integriranim indikatorom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Apsolutna funkcija: Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.

Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.

Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

Dinamičke mjerne funkcije (MAX/MIN): za ispitivanje rotacije, ravnosti i točke infleksije.

S **ugrađenim sustavom i-wi** za jednostavan, bežični prijenos podataka na svako računalo.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Debljina kućišta	35 mm
Očitavanje	0,00002 col
Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje	0,0005 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Ø kućišta	58 mm
Snaga mjerenja	0,65–1,15 N
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,007 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

023010 100

DAkks kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 100 mm

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 /
0,001 maks. mjerni raspon 50 mm

023000 50

Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip

498975

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK

498912 STICK

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450

081560 CR2450

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK

498914 STICK