

Mahr**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434320 50
GTIN	4059192061449
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s **vrlo velikim** znamenkama na indikatoru (**11 mm**) i integriranim indikatorom tolerancije. Dodatni prikaz analognog barografa s granicama tolerancije. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Apsolutna funkcija: Namještanje na nulu moguće je u svakom položaju bez gubitka povezanosti s referencom.

Podesivi faktor s prikazom na zaslonu.

Pojedine funkcije mogu se izravno blokirati na mjernom satu. Postavke i pohranjene vrijednosti (faktor, prednamještanje, tolerancije) ostaju sačuvane i pri promjeni baterije.

Dinamičke mjerne funkcije (MAX/MIN): za ispitivanje rotacije, ravnosti i točke infleksije.

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
Očitavanje	0,00002 col
IP-klasa zaštite	IP 42
Debljina kućišta	35 mm
Ø kućišta	58 mm
Snaga mjerenja	0,65–1,15 N
Mjerno područje	50 mm
Kalibriranje	C1
Očitavanje	0,0005 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2450
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,007 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2450	081560 CR2450
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2