

Granični kontrolni trn H7, Ø nazivne mjere: 41mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484000 41
GTIN	2050001951519
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi s klasama tolerancije H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na www.hoffmann-goup.com npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**

Tehnički opis

Polje tolerancije	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kvaliteta	7
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)

Nazivna mjera	41 mm
Kalibriranje	M2
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

KalibriranjeGračni kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028300 60
DAkS kalibriranjeGračni kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60