

**Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 191 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484030 191    |
| GTIN           | 2050001953650 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

**Prsteni za namještanje** (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

**Upotreba:**

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Napomena:**

**Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.**

**Tehnički opis**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Nazivna mjera     | 191 mm           |
| Polje tolerancije | JS               |
| Standard          | DIN 2250 C       |
| Materijal         | Čelik za šablone |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tolerancija proizvođača za rt | JS4            |
| Kvaliteta                     | 4              |
| Kalibriranje                  | L7             |
| Vrsta proizvoda               | Podesni prsten |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkS kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 200 mm | 028470 200 |
| Kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 500 mm      | 028400 500 |