

Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 193mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484030 193 |
| GTIN | 2050001953674 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Upotreba:

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napomena:

Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Polje tolerancije | JS |
| Nazivna mjera | 193 mm |
| Standard | DIN 2250 C |
| Tolerancija proizvođača za rt | JS4 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Materijal | Čelik za šablone |
| Kvaliteta | 4 |
| Kalibriranje | L7 |
| Vrsta proizvoda | Podesni prsten |

Usluge

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 500 mm | 028400 500 |
| DAkKS kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 200 mm | 028470 200 |