

## Granični kontrolni trn H7, Ø nazivne mjere: 92mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484000 92
GTIN	2050001951939
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s **povećanim dimen. zbog trošenja** prema DIN 7164.

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trnovi s klasama tolerancije H7.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Napomena:

- **Ostali međubrojevi su dostupni na upit ili se mogu jednostavno naručiti na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. br. 484000 vel. 82.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027.**
- **Šablone s međudimenzijama i sve Ø s brojčano izraženom tolerancijom pogledajte pod br. 484025.**

### Tehnički opis

Polje tolerancije	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kvaliteta	7
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Nazivna mjera	92 mm

Kalibriranje	M2
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

**Usluge**

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028300 200
DAkKS kalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028340 200