

Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 23mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	484030 23
GTIN	2050001954022
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Upotreba:

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napomena:

Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.

Tehnički opis

Nazivna mjera	23 mm
Polje tolerancije	JS
Standard	DIN 2250 C
Materijal	Čelik za šablone

Tolerancija proizvođača za rt	JS4
Kvaliteta	4
Kalibriranje	L7
Vrsta proizvoda	Podesni prsten

Usluge

DAkS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028470 50
KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028400 50