

**Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 299mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 484030 299    |
| GTIN           | 2050001954732 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

**Prsteni za namještanje** (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

**Upotreba:**

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Napomena:**

**Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.**

**Tehnički opis**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Polje tolerancije             | JS         |
| Nazivna mjera                 | 299 mm     |
| Standard                      | DIN 2250 C |
| Tolerancija proizvođača za rt | JS4        |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materijal       | Čelik za šablone |
| Kvaliteta       | 4                |
| Kalibriranje    | L7               |
| Vrsta proizvoda | Podesni prsten   |

**Usluge**

|  |            |
|--|------------|
| Kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 500 mm | 028400 500 |
|--|------------|