

**Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 69mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	484030 69
GTIN	2050001955142
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

**Prsteni za namještanje** (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu šablona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

**Upotreba:**

Za opće namjene, npr. za namještanje i ispitivanje mjernih naprava.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Napomena:**

**Druge veličine između toga, do 320 mm mogu se jednostavno naručiti, npr. 484030 veličina 82.**

**Tehnički opis**

Polje tolerancije	JS
Nazivna mjera	69 mm
Standard	DIN 2250 C
Materijal	Čelik za šablone

Tolerancija proizvođača za rt	JS4
Kvaliteta	4
Kalibriranje	L7
Vrsta proizvoda	Podesni prsten

## Usluge

DAkS kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 200 mm	028470 200
Kalibriranje Kontrolni prsten maks. Ø 100 mm	028400 100