

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 80XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572200 80XM14
GTIN	4017359010501
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.** Nakon uklanjanja **sigurnosnog potpornog prstena**, na raspolaganju je dodatna obrubna visina.

**Upotreba:**

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.  
S **unutarnjim navojem M14.**

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	9000 min <sup>-1</sup>
Sigurnosni potporni prten	da
Ø četke D <sub>1</sub>	80 mm
Navoj M	M14

Materijal opreme	INOX žica
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka