

Garant**List kružne pile, bez prevlake, Ø×debljina: 125X3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Razred artikla	17C

Opis

Izvedba:

GARANT list kružne pile od tvrdog metala za vrlo duboke rezove. Neravnomjerna podjela listova pile kojima se jamči miran rad. Preporučujemo radijalno uvlačenje zbog minimalizacije vibracija i produživanja vijeka trajanja alata.

Supstrat od tvrdog metala. Oblik i broj zubi posebno je prilagođen obradi aluminija.

Tehnički opis

Ø bušenja	22 mm
Debljina	3 mm
Ø	125 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,025 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	42 mm
Broj zubi Z	16
odgovarajući adapter	179902 125

Opremanje	HM
Broj priteznih rupa	5
Ø priteznih rupa polukrug	31,5 mm
Ø priteznih rupa	4,4 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		