

Garant**List kružne pile, bez prevlake, Ø×debljina: 100X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Razred artikla	17C

Opis**Izvedba:**

Supstrat od tvrdog metala. Oblik zuba i broj zubi prikladan za obradu čelika. Osobito prikladno i za čelik < 1100 N/mm².

GARANT list kružne pile od tvrdog metala za vrlo duboke rezove. Neravnomjerna podjela listova pile kojima se jamči miran rad. Preporučujemo radijalno uvlačenje zbog minimalizacije vibracija i produživanja vijeka trajanja alata.

Tehnički opis

Debljina	3 mm
Ø bušenja	16 mm
Ø	100 mm
Posmak f_z u čeliku < 900 N/mm ²	0,02 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	32 mm
Broj zubi Z	26

odgovarajući adapter	179907 63; 80; 100
Opremanje	HM
Ø priteznih rupa	4,4 mm
Ø priteznih rupa polukrug	25,5 mm
Broj priteznih rupa	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		