

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka Naizmjenično pletenje, INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 65XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

**Naizmjenično pleteno (desno / lijevo)** za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

**Upotreba:**

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.

S **unutarnjim navojem M14.**

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	20 mm
Sigurnosni potporni prten	ne
Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	65 mm

Navoj M	M14
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	izmjenično pletenje
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka