

3M**Ljepilo-film, Širina×Duljina (mm×m): 19X33**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 969 je dvostrani transparentni **ljepljivi film bez podloge**. Jako trenutačno lijepljenje i dobro prijanjanje na niskoenergetskim materijalima. Za blago hrapave ili strukturirane površine.

Upotreba:

Univerzalna primjena na brojnim podlogama za montažu sjenila, ploča itd.

Odgovara:

Ručna naprava za odmatanje br. 083631 ATG700.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

širina	19 mm
Duljina	33 m
ljepilo	Akrilat
Materijal pokrova	Silikonizirani papir

vrsta ljepljive trake	jednostrano
Materijal nosača	bez nosača
Posebnost	Otporan na UV-zrake
s odvajajućim slojem (liner)	da
Oznaka proizvođača	969
Debljina	0,13 mm
Boja	prozirno
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
Primjena	Pričvršćivanje
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

ATG 700 ručni dozator tip ATG700

083631 ATG700