



Ljepljiva traka od PVC-a, boja: YELLOW



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 764i može se koristiti u područjima primjene koja nisu kritična, primjerice za označavanje u boji i povezivanje. Otporan je na koroziju, fleksibilan, otporan na trošenje, savitljiv, jednostavno se postavlja i otporan je na tekućine.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

ljepilo: Prirodni kaučuk

Boja: žuto

Duljina: 33 m

širina: 50 mm

Debljina: 0,125 mm

Tehnički opis

List s podacima

Debljina	0,125 mm
Oznaka proizvođača	764i
širina	50 mm
Duljina	33 m
Boja	žuto
Materijal nosača	PVC folija
ljepilo	Prirodni kaučuk
Temperatura skladištenja	20 - 23 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Sposobnost širenja	180 %
Posebnost	otporno na habanje
Posebnost	otporan na vlagu
Posebnost	otporan na koroziju
Posebnost	glatko
vrsta lijepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	29 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Vlačna čvrstoća	2,28 N/mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,21 N/mm
Primjena	Označavanje
Primjena	Zatvaranje
Primjena	Vežanje
relativna vlažnost u skladištu	50 - 60 %
Vrsta proizvoda	Selotejp