

**Ljepljiva traka za ambalažu Garnitura od 6 dijelova, boja: CLEAR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083673 CLEAR
GTIN	4042448029218
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, **tiho se odmotava**.

Tesapack® 4024 je **skoro nevidljiva** PP ljepljiva traka. Otpornost na UV zrake, izmjene i temperature za lijep izgled i duže vrijeme skladištenja.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	4024
širina	50 mm
Debljina	0,05 mm
Boja	prozirno
Duljina	66 m

Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
ljepilo	Akriat
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Materijal nosača	PP folija
Snaga lijepljenja na čeliku	25 N/mm
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	moguće tiskati
Posebnost	tiho odmatanje
Vlačna čvrstoća	450 N/mm
količina ljepljivih traka	6
s odvajajućim slojem (liner)	ne
postojanost na temperaturi do	120 °C
Sposobnost širenja	140 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp

Pribor

Profesionalna ručna naprava za odmatanje	083676
--	--------