

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, granulacija: 80**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573515 80
GTIN	30048011643923
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Četke za specijalna čišćenja Bristle su homogeni brusni čepovi s mješavinom preciznog keramičkog zrna te aluminij oksida uz **izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.**

Upotreba:

Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za ugladivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.

Primjena na ravnoj i maloj kutnoj brusilici s prihvatnom pločom Roloc™ br. 554090 – 554094 (zatezni trn Ø 6 mm odnosno M14 prihvat).

Napomena:

Ukupni Roloc™ brzoizmjenjivi sustav u Ø 50 mm i Ø 75 mm naći ćete od br. 554005 i sljedeći. Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Boja: žuta

maksimalan broj okretaja: 18000 min⁻¹

Tehnički opis

Granulacija	80
Boja	žuta

maksimalan broj okretaja	18000 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	RD-ZB
Oznaka proizvođača	RD-ZB
Vrsta proizvoda	Kupolasta četka

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554089 75
Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75
Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554094 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 75 mm	554092 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 75 mm	554091 75