

**Mahr****Digitalni mikrometar IP65, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421315 50-75
GTIN	4059192058418
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

**Tehnički opis**

Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	3 µm
Kalibriranje	B2
Očitavanje	0,00005 col
Mjerno područje	50 - 75 mm

Vreteno Ø	6,5 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm /inči
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032