

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, mjerno područje: 5-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. **Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti.** Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.

Tehnički opis

HM senzorska kugla Ø	0,6 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	44 mm
minimalna širina utora	0,8 mm
maksimalna dubina utora	2,2 mm
Snaga mjerenja	0,8 - 1,3 N
Preciznost ponavljanja	0,005 mm
Granica odstupanja	±0,010 mm

Duljina mjernog kontakta gore Hb	2,2 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf	2,2 mm
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	Bluetooth sučelje
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Usluge

DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip D1	497440 D1

Adapter sučelja tip A3	498954 A3
Priključni kabel tip USB2	497440 USB2
Adapter sučelja tip A4	498954 A4
Priključni kabel tip D2	497440 D2