

Mahr**Digitalni mikrometar IP65 i-wi, mjerno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421325 50-75
GTIN	4059192058777
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativan mikrometar s **brojkama veličine 10 mm** na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Praktičan **prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama** korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.

Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2
Mjerno područje	50 - 75 mm

Granica odstupanja	3 µm
Vreteno Ø	6,5 mm
Očitavanje	0,00005 col
Kosina osovine	0,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm /inči
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 50 mm	421100 50
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975