

HOLEX**Kombinirana kliješta, sjajno brušena, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 180mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701515 180
GTIN	4045197887290
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	2K navlaka za dršku
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta