

HOLEX**Kombinirana kliješta, sjajno brušena, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 160mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701515 160
GTIN	4045197887283
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	2K navlaka za dršku
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta