

**HOLEX****Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	702995 200
GTIN	4045197887337
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Standard:****DIN ISO 5746****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

**Tehnički opis**

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	iznutra nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta