

HOLEX

Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	702995 180
GTIN	4045197887320
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	1,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	iznutra nazubljeno
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta