

**HOLEX****Kombinirana kliješta, sjajno brušena, s 2K navlakama za drške, cijela duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701515 200
GTIN	4045197887306
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC). Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik.

**Tehnički opis**

Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Odlika čeljusti	nazubljeno
Drška	2K navlaka za dršku
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

