

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Tip C Ø 150 mm, BB-ZB, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573555 80
GTIN	480113321542
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude **izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.**

**Radijalna** Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm).

Sa savijenim vlaknima (tip C) za **obradu profiliranih površina.**

**Upotreba:**

Paziti na smjer rotacije.

**Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti.** Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za ugađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.

**Ø provrta 25,4 mm** s priloženim redukcijskim prstenima Ø 22,23/19/15,6/12,7 mm. Moguće ju je proširiti s adapterom br. 573580 na željenu širinu. Primjena na strojevima s dvije brusilice ili na ravnim brusilicama odn. fleksibilnim vratilima sa steznim trnom br. 556380 vel. 1.

**Tehnički opis**

Boja	žuta
Ø četke D <sub>1</sub>	150 mm

Granulacija	80
Širina četke	12 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	BB-ZB
Oznaka proizvođača	BB-ZB
Vrsta proizvoda	Okrugla četka

## Pribor

Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2
Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1
Garnitura nastavaka, 4-dijelna	573580