

HOLEX**Snažna kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723395 180
GTIN	4045197887436
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	kovan i kaljen u ulju
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta