

HOLEX**Snažna kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723395 160
GTIN	4045197887429
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,4 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	kovan i kaljen u ulju
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta